

Garant**Vyvrtávací tyč ocel, levý, Ø stopky / velikost destičky: 16/07mm**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	260341 16/07
GTIN	4045197877888
Třída artiklu	21T

Technický popis

Celková délka L	180 mm
Velikost destiček	7 mm
ISO kód držáku	A16Q SDQCR/L07
Ø minimálního předvrtání D_{min}	22 mm
Středové přesazení L_3	11 mm
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	269028 7
Úhel nastavení κ	107,5 stupeň
Upínací výška L_2	14 mm
Délka vyložení L_1	48 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička	DC.. 0702..
Ø stopky D_s	16 mm
Norma	DIN 8024
Způsob použití	levý
Hloubka vnitřního soustružení do	3xD
Vnitřní chlazení	ano
Použití	Podélné soustružení, vnitřní
Druh produktu	vyvrtávací tyč

Příslušenství

Sada šroubů pro vyměnitelné destičky Typ 7

269028 7

PrecisionBit pro šrouby Torx®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx®
TX8

674248 TX8

Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné
čepule Maximální utahovací moment 500 cNm

659957 500