

**Siloměr pro tříčelištvá sklíčidla, Rozsah měření: 0-10kN****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	479115 0-10
GTIN	2050001056504
Třída artiklu	47F

Popis**Provedení:**

Hydraulický snímač síly s přímo zabudovaným tlakoměrem pro statické a kvazistatické měření síly. Plášť a píst z ušlechtilé oceli, mosazný tlakoměr s vlečnou ručičkou. Ochrana proti pronikání cizích těles a stříkající vody (IP43).

Výhoda:

Při používání podle určeného účelu je poskytována záruka těsnosti v trvání 5 let.

Použití:

V konstrukci obráběcích strojů.

Velmi vhodný pro **použití do tříčelištvých sklíčidel.**

Rozsah dodávky:

Se zobrazovací jednotkou, kalibračním protokolem, přenosným kufříkem.

Technický popis

Rozsah měření	0 - 10 kN
Dělení stupnice	0,2 kN
Výška snímače síly	40 mm

Ø snímače síly	70 mm
Provozní teplota	-10 - 50 °C
Mezní chyba	±1,6 z konečné hodnoty rozsahu měření (±2,5 s vlečnou ručičkou) %
Měřicí technika	analogové
Protokol o zkoušce	Zkušební protokol výrobce
Obal	Stabilní box
Druh produktu	Siloměr