

Garant**Vyvrtávací tyč ocel, levý, Ø stopky / velikost destičky: 20/11 mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	260341 20/11
GTIN	4045197877895
Třída artiklu	21T

Technický popis

Délka vyložení L_1	60 mm
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	269028 8
Velikost destiček	11 mm
ISO kód držáku	A20R SDQCR/L11
Středové přesazení L_3	13 mm
Celková délka L	200 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička	DC.. 11T3..
Upínací výška L_2	18 mm
Ø minimálního předvrtání D_{min}	26 mm
Úhel nastavení κ	107,5 stupeň
Ø stopky D_s	20 mm
Norma	DIN 8024
Způsob použití	levý
Hloubka vnitřního soustružení do	3xD
Vnitřní chlazení	ano
Použití	Podélné soustružení, vnitřní
Druh produktu	vyvrtávací tyč

Příslušenství

PrecisionBit pro šrouby Torx®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx® TX15

674248 TX15

Sada šroubů pro vyměnitelné destičky Typ 8

269028 8

Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné čepele Maximální utahovací moment 500 cNm

659957 500