

Garant**Vyvrtávací tyč ocel, levý, Ø stopky / velikost destičky: 25/11 mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	260341 25/11
GTIN	4045197877901
Třída artiklu	21T

Technický popis

Středové přesazení L ₃	17 mm
Délka vyložení L ₁	75 mm
Úhel nastavení κ	107,5 stupeň
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	269028 8
ISO kód držáku	A25R SDQCR/L11
Upínací výška L ₂	24 mm
Ø minimálního předvrtání D _{min}	32,5 mm
Celková délka L	200 mm
Velikost destiček	11 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička	DC.. 11T3..
Ø stopky D _s	25 mm
Norma	DIN 8024
Způsob použití	levý
Hloubka vnitřního soustružení do	3xD
Vnitřní chlazení	ano
Použití	Podélné soustružení, vnitřní
Druh produktu	vyvrtávací tyč

Příslušenství

Sada šroubů pro vyměnitelné destičky Typ 8

269028 8

PrecisionBit pro šrouby Torx®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx® TX15

674248 TX15

Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné čepele Maximální utahovací moment 500 cNm

659957 500