

Garant**Vyvrtávací tyč ocel, levý, Ø stopky / velikost destičky: 32/11mm**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	260341 32/11
GTIN	4045197877918
Třída artiklu	21T

Technický popis

Středové přesazení L_3	22 mm
Podložka	269005 3
Upínací výška L_2	31 mm
Úhel nastavení κ	107,5 stupeň
Vhodná vyměnitelná břitová destička	DC.. 11T3..
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	269028 2
Šroub podložky	269013 2
Velikost destiček	11 mm
Celková délka L	250 mm
Ø minimálního předvrtání D_{min}	44 mm
ISO kód držáku	A32S SDQCR/L11
Délka vyložení L_1	96 mm
Ø stopky D_s	32 mm
Norma	DIN 8024
Způsob použití	levý
Hloubka vnitřního soustružení do	3xD
Vnitřní chlazení	ano

Použití	Podélné soustružení, vnitřní
Druh produktu	vyvrtávací tyč

Příslušenství

Podložka Typ 3	269005 3
PrecisionBit pro šrouby Torx®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx® TX15	674248 TX15
Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné čepele Maximální utahovací moment 500 cNm	659957 500