

Garant**Vyvrtávací tyč ocel, levý, Ø stopky / velikost destičky: 40/11 mm**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	260341 40/11
GTIN	4045197877925
Třída artiklu	21T

Technický popis

ISO kód držáku	A40T SDQCR/L11
Úhel nastavení κ	107,5 stupeň
Středové přesazení L_3	27 mm
Ø minimálního předvrtání D_{\min}	49 mm
Podložka	269005 3
Délka vyložení L_1	120 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička	DC.. 11T3..
Upínací výška L_2	39 mm
Celková délka L	300 mm
Šroub podložky	269013 2
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	269028 2
Velikost destiček	11 mm
Ø stopky D_s	40 mm
Norma	DIN 8024
Způsob použití	levý
Hloubka vnitřního soustružení do	3xD
Vnitřní chlazení	ano

Použití	Podélné soustružení, vnitřní
Druh produktu	vyvrtávací tyč

Příslušenství

PrecisionBit pro šrouby Torx®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx® TX15	674248 TX15
Podložka Typ 3	269005 3
Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné čepele Maximální utahovací moment 500 cNm	659957 500