

Garant**Vyvrtávací tyč ocel, pravý, Ø stopky / velikost destičky: 12/07mm**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	260344 12/07
GTIN	4045197877932
Třída artiklu	21T

Technický popis

Vhodná vyměnitelná břitová destička	DC.. 0702..
Úhel nastavení κ	93 stupeň
Délka hlavy L ₁	25 mm
Upínací výška L ₂	11 mm
ISO kód držáku	A12L SDXCR/L07
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	269028 7
Středové přesazení L ₃	9 mm
Velikost destiček	7 mm
Celková délka L	140 mm
Ø minimálního předvrtání D _{min}	17 mm
Užitná hloubka T	4,3 mm
Ø stopky D _s	12 mm
Norma	Výrobní norma
Způsob použití	pravý
Hloubka vnitřního soustružení do	3×D
Vnitřní chlazení	ano
Použití	Podélné soustružení, vnitřní

Druh produktu

vyvrtávací tyč

Příslušenství

PrecisionBit pro šrouby Torx®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx® TX8

674248 TX8

Sada šroubů pro vyměnitelné destičky Typ 7

269028 7

Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné čepele Maximální utahovací moment 500 cNm

659957 500