

**Garant****Vyvrtávací tyč ocel, pravý, Ø stopky / velikost destičky: 16/07mm**

## Údaje o objednávce

Artikové číslo	260344 16/07
GTIN	4045197877949
Třída artiklu	21T

## Technický popis

Vhodná vyměnitelná břitová destička	DC.. 0702..
Celková délka L	180 mm
Středové přesazení L <sub>3</sub>	11 mm
Úhel nastavení κ	93 stupeň
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	269028 7
Délka hlavy L <sub>1</sub>	33 mm
Velikost destiček	7 mm
Ø minimálního předvrtání D <sub>min</sub>	21 mm
ISO kód držáku	A16Q SDXCR/L07
Upínací výška L <sub>2</sub>	15 mm
Užitná hloubka T	4,3 mm
Ø stopky D <sub>s</sub>	16 mm
Norma	Výrobní norma
Způsob použití	pravý
Hloubka vnitřního soustružení do	3xD
Vnitřní chlazení	ano
Použití	Podélné soustružení, vnitřní

Druh produktu

vyvrtávací tyč

**Příslušenství**

Sada šroubů pro vyměnitelné destičky Typ 7

269028 7

PrecisionBit pro šrouby Torx®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx® TX8

674248 TX8

Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné čepele Maximální utahovací moment 500 cNm

659957 500