

Garant**Vyvrtávací tyč ocel, pravý, Ø stopky / velikost destičky: 20/11 mm**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	260344 20/11
GTIN	4045197877956
Třída artiklu	21T

Technický popis

Ø minimálního předvrtání D_{min}	25 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička	DC.. 11T3..
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	269028 8
ISO kód držáku	A20R SDXCR/L11
Délka hlavy L_1	40 mm
Upínací výška L_2	18 mm
Velikost destiček	11 mm
Celková délka L	200 mm
Středové přesazení L_3	13 mm
Úhel nastavení κ	93 stupeň
Užitná hloubka T	10 mm
Ø stopky D_s	20 mm
Norma	Výrobní norma
Způsob použití	pravý
Hloubka vnitřního soustružení do	3xD
Vnitřní chlazení	ano
Použití	Podélné soustružení, vnitřní

Druh produktu

vyvrtávací tyč

PříslušenstvíPrecisionBit pro šrouby Torx®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx®
TX15

674248 TX15

Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné
čepě Maximální utahovací moment 500 cNm

659957 500