

Garant**Vyvrtávací tyč ocel, levý, Ø stopky / velikost destičky: 16/07mm**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	260345 16/07
GTIN	4045197877987
Třída artiklu	21T

Technický popis

Vhodná vyměnitelná břitová destička	DC.. 0702..
Středové přesazení L_3	11 mm
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	269028 7
ISO kód držáku	A16Q SDXCR/L07
Délka hlavy L_1	33 mm
Úhel nastavení κ	93 stupeň
Velikost destiček	7 mm
Ø minimálního předvrtání D_{min}	21 mm
Upínací výška L_2	15 mm
Celková délka L	180 mm
Užitná hloubka T	4,3 mm
Ø stopky D_s	16 mm
Norma	Výrobní norma
Způsob použití	levý
Hloubka vnitřního soustružení do	3xD
Vnitřní chlazení	ano
Použití	Podélné soustružení, vnitřní

Druh produktu

vyvrtávací tyč

Příslušenství

PrecisionBit pro šrouby Torx®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx® TX8

674248 TX8

Sada šroubů pro vyměnitelné destičky Typ 7

269028 7

Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné čepele Maximální utahovací moment 500 cNm

659957 500