

**Garant****Vyvrtávací tyč ocel, levý, Ø stopky / velikost destičky: 25/11 mm**

## Údaje o objednávce

Artikové číslo	260345 25/11
GTIN	4045197878007
Třída artiklu	21T

## Technický popis

Velikost destiček	11 mm
Úhel nastavení κ	93 stupeň
Celková délka L	200 mm
Středové přesazení L <sub>3</sub>	17 mm
Ø minimálního předvrtání D <sub>min</sub>	31,5 mm
Upínací výška L <sub>2</sub>	23 mm
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	269028 8
Délka hlavy L <sub>1</sub>	50 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička	DC.. 11T3..
ISO kód držáku	A25R SDXCR/L11
Užitná hloubka T	10 mm
Ø stopky D <sub>s</sub>	25 mm
Norma	Výrobní norma
Způsob použití	levý
Hloubka vnitřního soustružení do	3×D
Vnitřní chlazení	ano
Použití	Podélné soustružení, vnitřní

Druh produktu

vyvrtávací tyč

**Příslušenství**PrecisionBit pro šrouby Torx®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx®  
TX15

674248 TX15

Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné  
čepě Maximální utahovací moment 500 cNm

659957 500