

Garant**Vyvrtávací tyč ocel, pravý, Ø stopky / velikost destičky: 16/11 mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	261132 16/11
GTIN	4045197878014
Třída artiklu	21T

Technický popis

Délka hlavy L_1	16,5 mm
Středové přesazení L_3	11 mm
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	269028 7
Úhel nastavení κ	93 stupeň
Vhodná vyměnitelná břitová destička	VB.. 1103..
Celková délka L	180 mm
Ø minimálního předvrtání D_{\min}	21 mm
Upínací výška L_2	15,5 mm
Velikost destiček	11 mm
ISO kód držáku	A16Q SVUBR/L11
Ø stopky D_s	16 mm
Norma	DIN 8024
Způsob použití	pravý
Hloubka vnitřního soustružení do	3xD
Vnitřní chlazení	ano
Použití	podélné soustružení, vnitřní
Druh produktu	vyvrtávací tyč

Příslušenství

PrecisionBit pro šrouby Torx®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx®
TX8

674248 TX8

Sada šroubů pro vyměnitelné destičky Typ 7

269028 7

Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné
čepule Maximální utahovací moment 500 cNm

659957 500