

**Garant****Vyvrtávací tyč ocel, pravý, Ø stopky / velikost destičky: 20/11 mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	261132 20/11
GTIN	4045197878021
Třída artiklu	21T

**Technický popis**

Ø minimálního předvrtání $D_{min}$	25 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička	VB.. 1103..
Úhel nastavení $\kappa$	93 stupeň
Délka hlavy $L_1$	20,5 mm
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	269028 7
Celková délka $L$	200 mm
ISO kód držáku	A20R SVUBR/L11
Středové přesazení $L_3$	13 mm
Upínací výška $L_2$	18 mm
Velikost destiček	11 mm
Ø stopky $D_s$	20 mm
Norma	DIN 8024
Způsob použití	pravý
Hloubka vnitřního soustružení do	3xD
Vnitřní chlazení	ano
Použití	podélné soustružení, vnitřní
Druh produktu	vyvrtávací tyč

---

## Příslušenství

PrecisionBit pro šrouby Torx®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx®  
TX8

674248 TX8

Sada šroubů pro vyměnitelné destičky Typ 7

269028 7

Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné  
čepě Maximální utahovací moment 500 cNm

659957 500