

Garant**Vyvrtávací tyč ocel, pravý, Ø stopky / velikost destičky: 25/16mm**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	261132 25/16
GTIN	4045197878038
Třída artiklu	21T

Technický popis

Středové přesazení L_3	17 mm
Velikost destiček	16 mm
Upínací výška L_2	24 mm
Ø minimálního předvrtání D_{min}	32 mm
Délka hlavy L_1	25,5 mm
Úhel nastavení κ	93 stupeň
ISO kód držáku	A25R SVUBR/L16
Vhodná vyměnitelná břitová destička	VB.. 1604..
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	269028 8
Celková délka L	200 mm
Ø stopky D_s	25 mm
Norma	DIN 8024
Způsob použití	pravý
Hloubka vnitřního soustružení do	3xD
Vnitřní chlazení	ano
Použití	podélné soustružení, vnitřní
Druh produktu	vyvrtávací tyč

Příslušenství

Sada šroubů pro vyměnitelné destičky Typ 8

269028 8

PrecisionBit pro šrouby Torx®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx® TX15

674248 TX15

Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné čepele Maximální utahovací moment 500 cNm

659957 500