

Garant**Vyvrtačací tyč ocel, levý, Ø stopky / velikost destičky: 20/11 mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	261133 20/11
GTIN	4045197878076
Třída artiklu	21T

Technický popis

Úhel nastavení κ	93 stupeň
Ø minimálního předvrtání D_{min}	25 mm
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	269028 7
Středové přesazení L_3	13 mm
Délka hlavy L_1	20,5 mm
Velikost destiček	11 mm
Upínací výška L_2	18 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička	VB.. 1103..
ISO kód držáku	A20R SVUBR/L11
Celková délka L	200 mm
Ø stopky D_s	20 mm
Norma	DIN 8024
Způsob použití	levý
Hloubka vnitřního soustružení do	3xD
Vnitřní chlazení	ano
Použití	podélné soustružení, vnitřní
Druh produktu	vyvrtačací tyč

Příslušenství

PrecisionBit pro šrouby Torx®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx®
TX8

674248 TX8

Sada šroubů pro vyměnitelné destičky Typ 7

269028 7

Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné
čepě Maximální utahovací moment 500 cNm

659957 500