

Garant**Vyvrtávací tyč ocel, levý, Ø stopky / velikost destičky: 32/16mm****Údaje o objednávce**

| | |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 261133 32/16 |
| GTIN | 4045197878090 |
| Třída artiklu | 21T |

Technický popis

| | |
|--|----------------|
| Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky | 269028 2 |
| Ø minimálního předvrtání D_{min} | 40 mm |
| Středové přesazení L_3 | 22 mm |
| Podložka | 269005 8 |
| ISO kód držáku | A32S SVUBR/L16 |
| Úhel nastavení κ | 93 stupeň |
| Upínací výška L_2 | 31 mm |
| Velikost destiček | 16 mm |
| Šroub podložky | 269013 2 |
| Celková délka L | 250 mm |
| Vhodná vyměnitelná břitová destička | VB.. 1604.. |
| Délka hlavy L_1 | 33,5 mm |
| Ø stopky D_s | 32 mm |
| Norma | DIN 8024 |
| Způsob použití | levý |
| Hloubka vnitřního soustružení do | 3xD |
| Vnitřní chlazení | ano |

| | |
|---------------|------------------------------|
| Použití | podélné soustružení, vnitřní |
| Druh produktu | vyvrtávací tyč |

Příslušenství

| | |
|--|-------------|
| Podložka Typ 8 | 269005 8 |
| Sada šroubů pro vyměnitelné destičky Typ 22 | 269028 22 |
| PrecisionBit pro šrouby Torx®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx® TX15 | 674248 TX15 |
| Šroub pro podložku Typ 2 | 269013 2 |
| Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné čepele Maximální utahovací moment 500 cNm | 659957 500 |