

**Garant****Vyvrtávací tyč ocel, levý, Ø stopky / velikost destičky: 40/16mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	261133 40/16
GTIN	4045197878106
Třída artiklu	21T

**Technický popis**

Vhodná vyměnitelná břitová destička	VB.. 1604..
Délka hlavy L <sub>1</sub>	40 mm
Středové přesazení L <sub>3</sub>	27 mm
Šroub podložky	269013 2
Úhel nastavení κ	93 stupeň
Podložka	269005 8
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	269028 2
Velikost destiček	16 mm
Ø minimálního předvrtání D <sub>min</sub>	49 mm
Upínací výška L <sub>2</sub>	39 mm
Celková délka L	300 mm
ISO kód držáku	A40T SVUBR/L16
Ø stopky D <sub>s</sub>	40 mm
Norma	Výrobní norma
Způsob použití	levý
Hloubka vnitřního soustružení do	3xD
Vnitřní chlazení	ano

Použití	podélné soustružení, vnitřní
Druh produktu	vyvrtávací tyč

## Příslušenství

Sada šroubů pro vyměnitelné destičky Typ 22	269028 22
Šroub pro podložku Typ 2	269013 2
Podložka Typ 8	269005 8
PrecisionBit pro šrouby Torx®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx® TX15	674248 TX15
Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné čepele Maximální utahovací moment 500 cNm	659957 500