

Garant**Soustružnický držák, pravý, Velikost stopky / destičky: 25/12mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	260704 25/12
GTIN	4045197878137
Třída artiklu	21T

Technický popis

Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	269028 20
Funkční šířka L ₄	22 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička	SC.. 1204..
ISO kód držáku	SSBCR/L 2525M12
Velikost stopky	25 mm
Velikost destiček	12 mm
Šroub pro podložku	269013 5
Podložka	269005 9
Délka hlavy L ₁	20 mm
Celková délka L	150 mm
Řada	QuickTurn
Norma	DIN ISO 5610
Způsob použití	pravý
Vnitřní chlazení	ne
Úhel nastavení κ	75 stupeň
Použití	Podélné soustružení vnější

Použití	Čelní soustružení
Použití	Podélné soustružení vnější
Druh produktu	Soustružnický držák

Příslušenství

Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné čepě Maximální utahovací moment 500 cNm	659906 500
PrecisionBit pro šrouby Torx®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx® TX15	674248 TX15
Šroub pro podložku Typ 5	269013 5
Sada šroubů pro vyměnitelné destičky Typ 20	269028 20
Podložka Typ 9	269005 9
Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné čepě Maximální utahovací moment 500 cNm	659957 500