

**Garant****Soustružnický držák, levý, Velikost stopky / destičky: 20/12mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	260705 20/12
GTIN	4045197878151
Třída artiklu	21T

**Technický popis**

Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	269028 20
Funkční šířka L <sub>4</sub>	17 mm
ISO kód držáku	SSBCR/L 2020K12
Délka hlavy L <sub>1</sub>	20 mm
Celková délka L	125 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička	SC.. 1204..
Velikost destiček	12 mm
Šroub pro podložku	269013 5
Podložka	269005 9
Velikost stopky	20 mm
Řada	QuickTurn
Norma	DIN ISO 5610
Způsob použití	levý
Vnitřní chlazení	ne
Úhel nastavení κ	75 stupeň
Použití	Podélné soustružení vnější

Použití	Čelní soustružení
Použití	Podélné soustružení vnější
Druh produktu	Soustružnický držák

## Příslušenství

Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné čepě Maximální utahovací moment 500 cNm	659906 500
Sada šroubů pro vyměnitelné destičky Typ 20	269028 20
Podložka Typ 9	269005 9
Šroub pro podložku Typ 5	269013 5
PrecisionBit pro šrouby Torx®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx® TX15	674248 TX15
Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné čepě Maximální utahovací moment 500 cNm	659957 500