

Garant**Soustružnický držák, levý, Velikost stopky / destičky: 25/12mm****Údaje o objednávce**

| | |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 260705 25/12 |
| GTIN | 4045197878168 |
| Třída artiklu | 21T |

Technický popis

| | |
|--|----------------------------|
| Vhodná vyměnitelná břitová destička | SC.. 1204.. |
| Celková délka L | 150 mm |
| Délka hlavy L ₁ | 20 mm |
| Šroub pro podložku | 269013 5 |
| Velikost destiček | 12 mm |
| Podložka | 269005 9 |
| Velikost stopky | 25 mm |
| Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky | 269028 20 |
| ISO kód držáku | SSBCR/L 2525M12 |
| Funkční šířka L ₄ | 22 mm |
| Řada | QuickTurn |
| Norma | DIN ISO 5610 |
| Způsob použití | levý |
| Vnitřní chlazení | ne |
| Úhel nastavení κ | 75 stupeň |
| Použití | Podélné soustružení vnější |

| | |
|---------------|----------------------------|
| Použití | Čelní soustružení |
| Použití | Podélné soustružení vnější |
| Druh produktu | Soustružnický držák |

Příslušenství

| | |
|--|-------------|
| Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné čepě Maximální utahovací moment 500 cNm | 659906 500 |
| Šroub pro podložku Typ 5 | 269013 5 |
| Sada šroubů pro vyměnitelné destičky Typ 20 | 269028 20 |
| Podložka Typ 9 | 269005 9 |
| PrecisionBit pro šrouby Torx®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx® TX15 | 674248 TX15 |
| Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné čepě Maximální utahovací moment 500 cNm | 659957 500 |