

Garant**Soustružnický držák, neutrální, Velikost stopky / destičky: 08/07mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	260300 08/07
GTIN	4045197878229
Třída artiklu	21T

Popis

Soustružnický držák 08/07 mm ISO kód držáku: SDNCN 0808D07

Vhodná vyměnitelná břitová destička: DC.. 0702..

Funkční šířka L₄ neutrální držáky: 4 mm

Nepodepřená délka L₁ neutrální držáky: 7,5 mm

Celková délka L neutrální držák: 60 mm

Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky: 269028 22

Technický popis

Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	269028 22
Nepodepřená délka L ₁ neutrální držáky	7,5 mm
Funkční šířka L ₄ neutrální držáky	4 mm
Velikost destiček	7 mm
Velikost stopky	8 mm
Celková délka L neutrální držák	60 mm
ISO kód držáku	SDNCN 0808D07
Vhodná vyměnitelná břitová destička	DC.. 0702..
Řada	QuickTurn
Způsob použití	neutrální
Norma	DIN ISO 5610

Vnitřní chlazení	ne
Úhel nastavení κ	62,5 stupeň
Použití	Podélné soustružení vnější
Použití	Čelní soustružení
Použití	Podélné soustružení vnější
Druh produktu	Soustružnický držák

Příslušenství

Sada šroubů pro vyměnitelné destičky Typ 22	269028 22
Sada šroubů pro vym. břit. destičky 10-dílná	269440
Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné čepele Maximální utahovací moment 500 cNm	659906 500
PrecisionBit pro šrouby Torx®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx® TX15	674248 TX15