

Garant**Soustružnický držák, neutrální, Velikost stopky / destičky: 12/07mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	260300 12/07
GTIN	4045197878243
Třída artiklu	21T

Technický popis

Nepodepřená délka L ₁ neutrální držáky	11 mm
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	269028 22
ISO kód držáku	SDNCN 1212F07
Velikost destiček	7 mm
Velikost stopky	12 mm
Funkční šířka L ₄ neutrální držáky	6 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička	DC.. 0702..
Celková délka L neutrální držák	80 mm
Řada	QuickTurn
Norma	DIN ISO 5610
Způsob použití	neutrální
Vnitřní chlazení	ne
Úhel nastavení κ	62,5 stupeň
Použití	Podélné soustružení vnější
Použití	Čelní soustružení
Použití	Podélné soustružení vnější

Druh produktu

Soustružnický držák

Příslušenství

Sada šroubů pro vyměnitelné destičky Typ 22

269028 22

PrecisionBit pro šrouby Torx®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx® TX15

674248 TX15

Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné čepele Maximální utahovací moment 500 cNm

659957 500