

Garant**Soustružnický držák, neutrální, Velikost stopky / destičky: 16/11mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	260300 16/11
GTIN	4045197878250
Třída artiklu	21T

Technický popis

Velikost destiček	11 mm
Podložka	269005 3
Šroub pro podložku	269013 2
Celková délka L neutrální držák	100 mm
Funkční šířka L ₄ neutrální držáky	8 mm
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	269028 2
Nepodepřená délka L ₁ neutrální držáky	16 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička	DC.. 11T3..
Velikost stopky	16 mm
ISO kód držáku	SDNCN 1616H11
Norma	DIN ISO 5610
Způsob použití	neutrální
Vnitřní chlazení	ne
Úhel nastavení κ	62,5 stupeň
Použití	Podélné soustružení vnější
Použití	Čelní soustružení

Použití	Podélné soustružení vnější
Druh produktu	Soustružnický držák

Příslušenství

Šroub pro podložku Typ 2	269013 2
PrecisionBit pro šrouby Torx®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx® TX15	674248 TX15
Podložka Typ 3	269005 3
Sada šroubů pro vyměnitelné destičky Typ 22	269028 22
Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné čepele Maximální utahovací moment 500 cNm	659957 500