

Garant**Soustružnický držák, neutrální, Velikost stopky / destičky: 20/11mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	260300 20/11
GTIN	4045197878267
Třída artiklu	21T

Technický popis

Šroub pro podložku	269013 2
Podložka	269005 3
Celková délka L neutrální držák	125 mm
Velikost destiček	11 mm
Funkční šířka L ₄ neutrální držáky	10 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička	DC.. 11T3..
Nepodepřená délka L ₁ neutrální držáky	20 mm
ISO kód držáku	SDNCN 2020K11
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	269028 2
Velikost stopky	20 mm
Norma	DIN ISO 5610
Způsob použití	neutrální
Vnitřní chlazení	ne
Úhel nastavení κ	62,5 stupeň
Použití	Podélné soustružení vnější
Použití	Čelní soustružení

Použití	Podélné soustružení vnější
Druh produktu	Soustružnický držák

Příslušenství

PrecisionBit pro šrouby Torx®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx® TX15	674248 TX15
Sada šroubů pro vyměnitelné destičky Typ 22	269028 22
Šroub pro podložku Typ 2	269013 2
Podložka Typ 3	269005 3
Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné čepele Maximální utahovací moment 500 cNm	659957 500