

**Garant****Soustružnický držák, neutrální, Velikost stopky / destičky: 25/11mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	260300 25/11
GTIN	4045197878274
Třída artiklu	21T

**Technický popis**

ISO kód držáku	SDNCN 2525M11
Podložka	269005 3
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	269028 2
Funkční šířka L <sub>4</sub> neutrální držáky	12,5 mm
Velikost stopky	25 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička	DC.. 11T3..
Celková délka L neutrální držák	150 mm
Velikost destiček	11 mm
Šroub pro podložku	269013 2
Nepodepřená délka L <sub>1</sub> neutrální držáky	25 mm
Norma	Výrobní norma
Způsob použití	neutrální
Vnitřní chlazení	ne
Úhel nastavení κ	62,5 stupeň
Použití	Podélné soustružení vnější
Použití	Čelní soustružení

Použití	Podélné soustružení vnější
Druh produktu	Soustružnický držák

### Příslušenství

Sada šroubů pro vyměnitelné destičky Typ 22	269028 22
PrecisionBit pro šrouby Torx®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx® TX15	674248 TX15
Podložka Typ 3	269005 3
Šroub pro podložku Typ 2	269013 2
Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné čepele Maximální utahovací moment 500 cNm	659957 500