



## Fréza pro vysoké posuvy MFH micro, válcová stopka, Ø D / počet břitů Z: 8/1 mm



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	221941 8/1
GTIN	4960664778355
Třída artiklu	250

### Popis

#### Provedení:

Pro velmi hospodárné obrábění díky vysokým posuvům. Minimalizace vibrací snížením řezné síly.

### Technický popis

Šroub pro vyměnitelné destičky	229722 (6IP; 0,6Nm)
Délka vyložení $L_1$	16 mm
Vnitřní chlazení	ano
Maximální hloubka řezu $a_{p \max}$	0,5 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička	LPGT 0102..
Počet břitů Z	1
Úhel šikmého zanořování $\alpha_{\max}$	3,69 stupeň
Vrtací kruhové frézování Ø $D_{\max}$	14 mm
Ø stopky $D_s$ h6	10 mm
Celková délka $L_{\text{celk.}}$	75 mm
Ø $D_3$	4 mm
Ø břitu $D_c$	8 mm
Vrtací kruhové frézování Ø $D_{\min}$	12 mm
Délka šikmého zanořování L pro $\alpha_{\max}$	3,1 mm

Úhel nastavení κ	11 stupeň
Provedení stopky	válcová stopka
Použití frézy	Kolmé frézování
Použití frézy	Kruhové frézování
Použití frézy	Ramping
Strategie obrábění	HPC
Druh produktu	Kopírovací fréza