



Fréza pro vysoké posuvy MFH micro, válcová stopka, $\varnothing D$ / počet břitů Z: 10/2mm



Údaje o objednávce

Artikové číslo	221941 10/2
GTIN	4960664778362
Třída artiklu	250

Popis

Provedení:

Pro velmi hospodárné obrábění díky vysokým posuvům. Minimalizace vibrací snížením řezné síly.

Technický popis

Vhodná vyměnitelná břitová destička	LPGT 0102..
\varnothing břitu D_c	10 mm
Počet břitů Z	2
Vrtací kruhové frézování $\varnothing D_{min}$	16 mm
Vnitřní chlazení	ano
Maximální hloubka řezu $a_{p max}$	0,5 mm
Délka šikmého zanořování L pro α_{max}	5,1 mm
Délka vyložení L_1	20 mm
Šroub pro vyměnitelné destičky	229722 (6IP; 0,6Nm)
Celková délka $L_{celk.}$	80 mm
\varnothing stopky D_s h6	10 mm
Úhel šikmého zanořování α_{max}	2,25 stupeň
$\varnothing D_3$	6 mm
Vrtací kruhové frézování $\varnothing D_{max}$	18 mm

Úhel nastavení κ	11 stupeň
Provedení stopky	válcová stopka
Použití frézy	Kolmé frézování
Použití frézy	Kruhové frézování
Použití frézy	Ramping
Strategie obrábění	HPC
Druh produktu	Kopírovací fréza