



Fréza pro vysoké posuvy MFH micro, válcová stopka, Ø D / počet břitů Z: 14/3mm



Údaje o objednávce

Artikové číslo	221941 14/3
GTIN	4960664778386
Třída artiklu	250

Popis

Provedení:

Pro velmi hospodárné obrábění díky vysokým posuvům. Minimalizace vibrací snížením řezné síly.

Technický popis

Úhel šikmého zanořování α_{\max}	1,26 stupeň
Šroub pro vyměnitelné destičky	229722 (6IP; 0,6Nm)
Vrtací kruhové frézování Ø D_{\min}	24 mm
Délka šikmého zanořování L pro α_{\max}	9,1 mm
Délka vyložení L_1	20 mm
Ø břitu D_c	14 mm
Celková délka $L_{\text{celk.}}$	80 mm
Počet břitů Z	3
Maximální hloubka řezu $a_{p \max}$	0,5 mm
Ø stopky D_s h6	12 mm
Ø D_3	10 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička	LPGT 0102..
Vnitřní chlazení	ano
Vrtací kruhové frézování Ø D_{\max}	26 mm

Úhel nastavení k	11 stupeň
Provedení stopky	válcová stopka
Použití frézy	Kolmé frézování
Použití frézy	Kruhové frézování
Použití frézy	Ramping
Strategie obrábění	HPC
Druh produktu	Kopírovací fréza