



Fréza pro vysoké posuvy MFH micro, válcová stopka, $\varnothing D$ / počet břitů Z: 16/4mm



Údaje o objednávce

Artikové číslo	221941 16/4
GTIN	4960664778393
Třída artiklu	250

Popis

Provedení:

Pro velmi hospodárné obrábění díky vysokým posuvům. Minimalizace vibrací snížením řezné síly.

Technický popis

Celková délka $L_{\text{celk.}}$	90 mm
Vrtací kruhové frézování $\varnothing D_{\text{max}}$	30 mm
Šroub pro vyměnitelné destičky	229722 (6IP; 0,6Nm)
Vrtací kruhové frézování $\varnothing D_{\text{min}}$	28 mm
Délka vyložení L_1	25 mm
\varnothing stopky D_s h6	16 mm
\varnothing břitu D_c	16 mm
Délka šikmého zanořování L pro α_{max}	11,1 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička	LPGT 0102..
Počet břitů Z	4
Vnitřní chlazení	ano
Maximální hloubka řezu $a_{p \text{ max}}$	0,5 mm
$\varnothing D_3$	12 mm
Úhel šikmého zanořování α_{max}	1,03 stupeň

Úhel nastavení κ	11 stupeň
Provedení stopky	válcová stopka
Použití frézy	Kolmé frézování
Použití frézy	Kruhové frézování
Použití frézy	Ramping
Strategie obrábění	HPC
Druh produktu	Kopírovací fréza