



Fréza s vysokým posuvem MFH micro, stopka Weldon, $\varnothing D$ / počet břitů Z: 12/3mm



Údaje o objednávce

Artikové číslo	221942 12/3
GTIN	4960664778423
Třída artiklu	250

Popis

Provedení:

Pro velmi hospodárné obrábění díky vysokým posuvům. Minimalizace vibrací snížením řezné síly.

Technický popis

Celková délka $L_{\text{celk.}}$	65 mm
Vnitřní chlazení	ano
Délka šikmého zanořování L pro α_{max}	7,1 mm
Maximální hloubka řezu $a_{\text{p max}}$	0,5 mm
Vrtací kruhové frézování $\varnothing D_{\text{max}}$	22 mm
\varnothing břitu D_{c}	12 mm
\varnothing stopky D_{s} h6	12 mm
Vrtací kruhové frézování $\varnothing D_{\text{min}}$	20 mm
Počet břitů Z	3
Vhodná vyměnitelná břitová destička	LPGT 0102..
Délka vyložení L_1	20 mm
Šroub pro vyměnitelné destičky	229722 (6IP; 0,6Nm)
$\varnothing D_3$	8 mm
Úhel šikmého zanořování α_{max}	1,61 stupeň

Úhel nastavení κ	11 stupeň
Provedení stopky	stopka Weldon
Použití frézy	Kolmé frézování
Použití frézy	Kruhové frézování
Použití frézy	Ramping
Strategie obrábění	HPC
Druh produktu	Kopírovací fréza