



Fréza pro vysoké posuvy MFH micro, se závitem, Ø D / počet břitů Z: 16/4mm



Údaje o objednávce

Artikové číslo	221943 16/4
GTIN	4960664806737
Třída artiklu	250

Popis

Provedení:

Pro velmi hospodárné obrábění díky vysokým posuvům. Minimalizace vibrací snížením řezné síly.

Technický popis

Počet břitů Z	4
Ø D ₃	12 mm
Šroub pro vyměnitelné destičky	229722 (6IP; 0,6Nm)
Maximální hloubka řezu a _{p max}	0,5 mm
Vnitřní chlazení	ano
Délka šikmého zanořování L pro α _{max}	11,1 mm
Vrtací kruhové frézování Ø D _{min}	28 mm
Úhel šikmého zanořování α _{max}	1,03 stupeň
Ø D ₁ h6	8,5 mm
Upínací závit M	M8
Celková délka L _{celk.}	22 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička	LPGT 0102..
Vrtací kruhové frézování Ø D _{max}	30 mm

Ø břitu D _c	16 mm
Provedení stopky	se závitem
Použití frézy	Kolmé frézování
Použití frézy	Kruhové frézování
Použití frézy	Ramping
Strategie obrábění	HPC
Druh produktu	Kopírovací fréza