



## Pružinový siloměr Macro Line Newton, maximální rozsah vážení: 100N



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	479422 100
GTIN	7612348800988
Třída artiklu	47F

### Popis

#### Provedení:

Precizní váhy s vysokou přesností  $\pm 0,3$  % zátěže. Rozsah vyvážení až do 20 % kapacity. Libovolná poloha pro měření (kromě č. 479410 – pouze svisle). Nastavení nuly a 20 % vyvážení pomocí stavěcího šroubu. Horní a dolní zavěšení otočné o 360°.

S vlečným ukazatelem a rukojetí.

#### Rozsah dodávky:

Včetně plastového pouzdra a návodu k obsluze.

#### Zvláštní příslušenství:

Přestavbová sada na pružinový siloměr č. 479421.

### Technický popis

Upnutí břemene	háček
Délka stupnice	140 mm
Stupnice	1 N
Maximální rozsah vážení	100 N

Kalibrování	K1
Druh produktu	Siloměr

### Služby

KalibrováníSiloměr Typ F	027730 F
--------------------------	----------

### Příslušenství

Tlaková sada Typ MACRO	479421 MACRO
Vlečná ručička Typ MACRO	479429 MACRO