

Mitutoyo**Digitální hloubkoměr IP67 s datovým výstupem, Rozsah měření: 150mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	418713 150
GTIN	4946368727141
Třída artiklu	44A

Popis**Provedení:**

Naměřenou hodnotu zobrazuje dobře čitelný displej. Měřicí plochy nejjemněji lapované.

Funkce:

IP67: Je dána ochrana proti dočasnému ponoření do vody a proti pronikání prachu (prachotěsné) a také kompletní ochrana před dotykem.

Rozsah dodávky:

Včetně 1 baterie č. 081560 vel. 357.

Zvláštní příslušenství:

Přídavné můstky č. 418744.

Datový kabel č. 497085.

Technický popis

Průřez měřicí lišty	16x3,5 mm
Rozsah měření	0 mm
Délka můstku	100 mm
Rozhraní	Rozhraní Digimatic
Rozhraní	Rozhraní USB
Kalibrování	A1
Odečet	0,01 mm
Art. č. obsažených baterií / akumulátorů	081560 357

Počet obsažených baterií	1
Ochranná třída IP	IP 67
Zdroj energie	Provoz s bateriemi
Odchylka měření E MPE	±0,02 mm
Norma	ISO 13385
Zajištění hodnot měření	jednorázové nastavení nulového bodu
Měřicí technika	digitální
Materiál	ušlechtilá ocel, INOX
Všechny díly	kalená
Obal	Stabilní box
Druh produktu	Hloubkomer

Služby

Kalibrace DAkkS Posuvná měřítka / posuvné hloubkoměry Maximální rozsah měření 200 mm	021010 200
Kalibrování Posuvná měřítka / posuvné hloubkoměry. Maximální rozsah měření 200 mm	021000 200

Příslušenství

Připojovací kabels datovým tlačítkem Typ USB2	497085 USB2
Přídavný můstek jednotlivý Délka můstku 320 mm	418744 320
Multifunkční přijímač / rozhraní klávesnice USB Typ	498975
Knoflíkový článek / zvláštní baterie Typ baterií 357	081560 357
Přídavný můstek jednotlivý Délka můstku 260 mm	418744 260
Připojovací kabels datovým tlačítkem Typ D2	497085 D2
Přídavný můstek jednotlivý Délka můstku 180 mm	418744 180
Přijímač/rozhraní klávesnice USB Typ	498965
Připojovací kabels datovým tlačítkem Typ D1	497085 D1
Vysílač Typ S11E	498966 S11E

