

**Mitutoyo****Digitální třmenový mikrometr, Rozsah měření: 25-50mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	421571 25-50
GTIN	4946368716695
Třída artiklu	44A

**Popis****Provedení:**

Mezní chyby přesnější, než požadavky dle **DIN 863**. Zvláště velký LCD displej (7,5 mm). „Function Lock“ brání neúmyslné změně nastavení nulového bodu. **Kombinovaná ráčna** (omezení točivého momentu v bubnu a rychloposuvu) pro obsluhu jednou rukou a použití v držáku.

**Výhoda:**

**Zkrácení doby měření až o 40 % díky stoupání vřetene 2 mm.**

**Funkce:**

IP65: Je dána ochrana proti proudu vody ze všech směrů a proti pronikání prachu (prachotěsné) a také kompletní ochrana před dotykem.

**Rozsah dodávky:**

Včetně 1 baterie č. 081560 vel. 357. Od vel. 25–50 1 nastavovací měřka.

**Technický popis**

Rozlišení	0,001 mm
Stoupání vřetena	2 mm
Ø vřetene	6,35 mm
Kalibrování	B2
Rozsah měření	25 - 50 mm
Mezní chyba	2 µm
Počet obsažených baterií	1

Art. č. obsažených baterií / akumulátorů	081560 357
Ochranná třída IP	IP 65
Zdroj energie	Provoz s bateriemi
Norma	Výrobní norma
Měřicí technika	digitální
Obal	Stabilní box
Druh produktu	Třmenový mikrometr

### Služby

Kalibrace Třmenový mikrometr včetně nastavovací měrky Maximální rozsah měření 100 mm	022040 100
Kalibrace DAkkS Třmenový mikrometr včetně nastavovací měrky Maximální rozsah měření 100 mm	022050 100

### Příslušenství

Knoflíkový článek / zvláštní baterie Typ baterií 357	081560 357
Nastavovací rozměr Celková délka 25 mm	421100 25