

Mitutoyo**Digitální třmenový mikrometr, Rozsah měření: 75-100mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	421571 75-100
GTIN	4946368716718
Třída artiklu	44A

Popis**Provedení:**

Mezní chyby přesnější, než požadavky dle **DIN 863**. Zvláště velký LCD displej (7,5 mm). „Function Lock“ brání neúmyslné změně nastavení nulového bodu. **Kombinovaná ráčna** (omezení točivého momentu v bubnu a rychloposuvu) pro obsluhu jednou rukou a použití v držáku.

Výhoda:

Zkrácení doby měření až o 40 % díky stoupání vřetene 2 mm.

Funkce:

IP65: Je dána ochrana proti proudu vody ze všech směrů a proti pronikání prachu (prachotěsné) a také kompletní ochrana před dotykem.

Rozsah dodávky:

Včetně 1 baterie č. 081560 vel. 357. Od vel. 25–50 1 nastavovací měrka.

Technický popis

Mezní chyba	2 µm
Stoupání vřetene	2 mm
Ø vřetene	6,35 mm
Rozsah měření	75 - 100 mm
Rozlišení	0,001 mm
Kalibrování	B2
Počet obsažených baterií	1

Art. č. obsažených baterií / akumulátorů	081560 357
Ochranná třída IP	IP 65
Zdroj energie	Provoz s bateriemi
Norma	Výrobní norma
Měřicí technika	digitální
Obal	Stabilní box
Druh produktu	Třmenový mikrometr

Služby

Kalibrace DAkkSTřmenový mikrometr včetně nastavovací měřky Maximální rozsah měření 100 mm	022050 100
KalibraceTřmenový mikrometr včetně nastavovací měřky Maximální rozsah měření 100 mm	022040 100

Příslušenství

Knoflíkový článek / zvláštní baterie Typ baterií 357	081560 357
Nastavovací rozměr Celková délka 75 mm	421100 75