

Mitutoyo

Páčkový úchylkoměr s vodorovným číselníkem, délka dotykového raménka 17,4 mm, Rozsah měření v jednom směru / Ø pouzdra: 0,4/39mm



Údaje o objednávce

Artikové číslo	436271 0,4/39
GTIN	4946368675800
Třída artiklu	44A

Popis

Provedení:

Velmi přesné páčkové úchylkoměry s měřicím ústrojím uloženém v drahokamu, v ergonomickém, robustním provedení. Plášť a rybinové upínací hranoly jsou zhotoveny z jednoho kusu a proto je upnutí velmi ohybově tuhé. Antikorozní ochrana díky matnému chromování pláště.

Rozlišení 1/100.

Páčkové úchylkoměry s **vodorovně orientovaným číselníkem**.

Mitutoyo – Měřidlo s rubínovými ložisky s měřicí kuličkou z TK. Necitlivé na teplotní rozdíly.

Použití:

Jako přesný komparační měřicí přístroj pro kontrolu odchylek nastaveného rozměru při kontrolách obvodové házivosti, měření vnitřních rozměrů, kontrolu souběžnosti a plochosti a pro seřízení obrobků.

Rozsah dodávky:

Včetně upínacího čepu Ø 8 mm.

Zvláštní příslušenství:

Čtyřhranný držák č. 436510, středící držák č. 436512, kloubový měřicí stativ č. 359680.

Náhradní díl:

Náhradní dotyky s tvrdokovovou nebo rubínovou kuličkou lze dodat na poptávku.

Technický popis

Délka dotykového raménka	17,4 mm
Ø měřicí kuličky	2 mm
Měřicí síla	0,3 N
Rozsah vyklopení	2×120 stupeň
Ø pouzdra	39 mm
Celkové rozpětí odchylek $f_{\text{celk.}}$	13 μm
Rozpětí odchylek f_e	8 μm
Odečet	0,01 mm
Rozsah měření v jednom směru	0,4 mm
Upínací stopka Ø h6	8 mm
Oblast necitlivosti měření f_u	3 μm
Norma	Výrobní norma
Měřicí technika	analogový
Obal	Stabilní box
Kalibrování	C5
Druh produktu	Packovy uchylkomer

Služby

Kalibrace DAkkSMěřicí přístroj se snímací páčkou Typ ANALOG	023340 ANALOG
KalibrováníMěřicí přístroj se snímací páčkou Typ ANALOG	023330 ANALOG

Příslušenství

Středicí držák Typ	436512
Kloubový měřicí stativ Akční rádius 120 mm	359680 120
4hranný držák na malé dotyky	436510