

Mitutoyo

Páčkový úchylkoměr s číselníkem v šikmé poloze, Rozsah měření v jednom směru / Ø pouzdra: 0,2/39mm



Údaje o objednávce

Artikové číslo	436276 0,2/39
GTIN	4946368676258
Třída artiklu	44A

Popis

Provedení:

Velmi přesné páčkové úchylkoměry s měřicím ústrojím uloženém v drahokamu, v ergonomickém, robustním provedení. Plášť a rybinové upínací hranoly jsou zhotoveny z jednoho kusu a proto je upnutí velmi ohybově tuhé. Antikorozní ochrana díky matnému chromování pláště.

S číselníkem ležícím pod úhlem 20°.

Mitutoyo – Měřidlo s rubínovými ložisky s měřicí kuličkou z TK. Necitlivé na teplotní rozdíly.

Použití:

Jako přesný komparační měřicí přístroj pro kontrolu odchylek nastaveného rozměru při kontrolách obvodové házivosti, měření vnitřních rozměrů, kontrolu souběžnosti a plochosti a pro seřízení obrobků.

Rozsah dodávky:

Včetně upínacího čepu Ø 8 mm.

Zvláštní příslušenství:

Čtyřhranný držák č. 436510, středící držák č. 436512, kloubový měřicí stativ č. 359680.

Náhradní díl:

Náhradní dotyky s tvrdokovovou nebo rubínovou kuličkou lze dodat na poptávku.

Technický popis

Délka dotykového raménka	15,2 mm
Upínací stopka \varnothing h6	8 mm
Oblast necitlivosti měření f_u	3 μ m
\varnothing pouzdra	39 mm
Rozpětí odchylek f_e	5 μ m
Celkové rozpětí odchylek $f_{celk.}$	20 μ m
Rozsah měření v jednom směru	0,2 mm
\varnothing měřicí kuličky	2 mm
Odečet	0,002 mm
Rozsah vyklopení	2×110 stupeň
Norma	Výrobní norma
Měřicí technika	analogový
Obal	Stabilní box
Kalibrování	C5
Druh produktu	Packovy uchylkomer

Služby

KalibrováníMěřicí přístroj se snímací páčkou Typ ANALOG	023330 ANALOG
---	---------------

Příslušenství

Kloubový měřicí stativ Akční rádius 120 mm	359680 120
--	------------