

Mitutoyo

Páčkový úchylkoměr s číselníkem v šikmé poloze, Rozsah měření v jednom směru / Ø pouzdra: 0,8/39mm



Údaje o objednávce

Artikové číslo	436276 0,8/39
GTIN	4946368676012
Třída artiklu	44A

Popis

Provedení:

Velmi přesné páčkové úchylkoměry s měřicím ústrojím uloženém v drahokamu, v ergonomickém, robustním provedení. Plášť a rybinové upínací hranoly jsou zhotoveny z jednoho kusu a proto je upnutí velmi ohybově tuhé. Antikorozní ochrana díky matnému chromování pláště.

S číselníkem ležícím pod úhlem 20°.

Mitutoyo – Měřidlo s rubínovými ložisky s měřicí kuličkou z TK. Necitlivé na teplotní rozdíly.

Použití:

Jako přesný komparační měřicí přístroj pro kontrolu odchylek nastaveného rozměru při kontrolách obvodové házivosti, měření vnitřních rozměrů, kontrolu souběžnosti a plochosti a pro seřízení obrobků.

Rozsah dodávky:

Včetně upínacího čepu Ø 8 mm.

Zvláštní příslušenství:

Čtyřhranný držák č. 436510, středící držák č. 436512, kloubový měřicí stativ č. 359680.

Náhradní díl:

Náhradní dotyky s tvrdokovovou nebo rubínovou kuličkou lze dodat na poptávku.

Technický popis

Odečet	0,01 mm
Rozpětí odchylek f_e	10 μm
Oblast necitlivosti měření f_u	3 μm
Rozsah vyklopení	2×110 stupeň
Rozsah měření v jednom směru	0,8 mm
Upínací stopka \varnothing h6	8 mm
\varnothing měřicí kuličky	2 mm
\varnothing pouzdra	39 mm
Celkové rozpětí odchylek $f_{\text{celk.}}$	20 μm
Norma	Výrobní norma
Měřicí technika	analogový
Obal	Stabilní box
Kalibrování	C5
Druh produktu	Packovy uchylkomer

Služby

KalibrováníMěřicí přístroj se snímací páčkou Typ ANALOG	023330 ANALOG
Kalibrace DAkkSMěřicí přístroj se snímací páčkou Typ ANALOG	023340 ANALOG

Příslušenství

Kloubový měřicí stativ Akční rádius 120 mm	359680 120
--	------------