

Mitutoyo

Páčkový úchylkoměr, délka dotykového raménka 15,2 mm, Rozsah měření v jednom směru / Ø pouzdra: 0,3/39mm



Údaje o objednávce

Artikové číslo	436281 0,3/39
GTIN	4946368676296
Třída artiklu	44A

Popis

Provedení:

Velmi přesné páčkové úchylkoměry s měřicím ústrojím uloženém v drahokamu, v ergonomickém, robustním provedení. Plášť a rybinové upínací hranoly jsou zhotoveny z jednoho kusu a proto je upnutí velmi ohybově tuhé. Antikorozní ochrana díky matnému chromování pláště.

Rozlišení 2/1000.

Mitutoyo – Měřidlo s rubínovými ložisky s měřicí kuličkou z TK. Necitlivé na teplotní rozdíly.

Použití:

Jako přesný komparační měřicí přístroj pro kontrolu odchylek nastaveného rozměru při kontrolách obvodové házivosti, měření vnitřních rozměrů, kontrolu souběžnosti a plochosti a pro seřízení obrobků.

Rozsah dodávky:

Včetně upínacího čepu Ø 8 mm.

Zvláštní příslušenství:

Čtyřhranný držák č. 436510, středící držák č. 436512, kloubový měřicí stativ č. 359680.

Náhradní díl:

Náhradní dotyky s tvrdokovovou nebo rubínovou kuličkou lze dodat na poptávku.

Technický popis

Rozsah měření v jednom směru	0,3 mm
Ø měřicí kuličky	2 mm
Upínací stopka Ø h6	8 mm
Rozpětí odchylek f_e	6 μm
Délka dotykového raménka	15,2 mm
Měřicí síla	0,4 N
Celkové rozpětí odchylek $f_{\text{celk.}}$	11 μm
Rozsah vyklopení	2×110 stupeň
Ø pouzdra	39 mm
Odečet	0,002 mm
Oblast necitlivosti měření f_u	3 μm
Norma	Výrobní norma
Měřicí technika	analogový
Obal	Stabilní box
Kalibrování	C5
Druh produktu	Packovy uchylkomer

Služby

Kalibrování Měřicí přístroj se snímací páčkou Typ ANALOG	023330 ANALOG
Kalibrace DAkkS Měřicí přístroj se snímací páčkou Typ ANALOG	023340 ANALOG

Příslušenství

Středicí držák Typ	436512
4hranný držák na malé dotyky	436510
Kloubový měřicí stativ Akční rádius 120 mm	359680 120