

**Prodloužení, 1/4 palce, Celková délka: 254mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	632400 254
GTIN	4018754103768
Třída artiklu	63A

Popis**Provedení:**

Výběr materiálu a speciální postupy kování zaručují optimální vnější 4-hrany dle DIN 3120 A 6,3 s pružící kuličkou, vnitřní 4-hrany dle DIN 3120.

Díky zapuštěným vnitřním čtyřhranům, zaobleným vnějším čtyřhranům a čtyřem západkovým vroubkům lze unášecí a spojovací díly spojovat „naslepo“.

Norma:**DIN 3123-B 6,3****Materiál:**

Chrome-Alloy-Steel, chromovaná.

Vhodné pro:

Ručně ovládané hlavice.

Upozornění:

POZOR!

Pro tento výrobek existuje také alternativa značky GARANT!

Doporučené číslo výrobku: 632429

Technický popis

Celková délka	254 mm
Upínací 4hran	1/4 palec
Druh produktu	Prodloužení