

Mahr**Digitální posuvné měřítko s velkým displejem, Rozsah měření: 200mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	412717 200
GTIN	4059192058326
Třída artiklu	43A

Popis**Provedení:**

Dobře čitelný, kontrastní LCD displej s 11 mm velkými číslicemi. Moderní, energeticky efektivní měřicí systém, provozní doba cca 3 roky. REFERENČNÍ měřicí systém ukládá a zachovává nastavenou nulovou polohu i po opětovném zapnutí. Funkce Lock brání vzniku chyb při měření v důsledku neúmyslného stisknutí ovládacích tlačítek. Lapované vodící dráhy, měřicí plochy jsou nejjemněji lapované. S rohovým hloubkoměrem.

Rozsah dodávky:

Včetně 1 baterie č. 081560 vel. CR2032.

Technický popis

Rozsah měření	0 - 200 mm
Výška číslic LCD displeje	11 mm
Přepínatelné rozlišení	mm / palce
Rozlišení	0,01 mm
Zajištění hodnot měření	Systém MAHR Reference-Lock
Hloubkoměr	rohový 3,7×1,3
Hloubkoměr je k dispozici	ano
Odečet	0,0005 palec
Norma	ISO 13385
Délka měřicí čelisti	50 mm

Provozní doba	cca 3 roky
Kalibrování	A1
Art. č. obsažených baterií / akumulátorů	081560 CR2032
Počet obsažených baterií	1
Zdroj energie	Provoz s bateriemi
Odchylka měření E MPE	$\pm 0,03$ mm
Měřicí technika	digitální
Materiál	Ušlechtilá ocel, INOX
Všechny díly	Kalené
Obal	Stabilní box
Druh produktu	Univerzální posuvné měřítko

Služby

Kalibrování Posuvná měřítka / posuvné hloubkoměry. Maximální rozsah měření 200 mm	021000 200
Kalibrace DAkkS Posuvná měřítka / posuvné hloubkoměry Maximální rozsah měření 200 mm	021010 200

Příslušenství

Knoflíkový článek / zvláštní baterie Typ baterií CR2032	081560 CR2032
---	---------------