

STARCKE®**Sada brusných papírů, 50dílná neděrované, Zrnitost: 60****Údaje o objednávce**

| | |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 557571 60 |
| GTIN | 4002748356216 |
| Třída artiklu | 56Z |

Popis**Provedení:**

Pružný papír B nebo C, s obsahem latexu, posypaný korundem (542B7 / 542C7). **Zadní strana se suchým zipem** pro rychlou výměnu papíru a vyšší odolnost proti trhání.

Výhoda:

Broušení laku a dřeva

- **Vynikající přilnavost zrna dlouhá životnost, žádné poškození povrchu předčasným vylamováním zrn.**
- **Přísady odpuzující prach brání ulpívání brusného prachu.**
- **Vysoce kvalitní korundové zrna pro maximální brusný výkon až do konce.**

Použití:

Pro ruční použití s ručním brusným špalkem č. 557550 vel. 140.

Broušení základních nátěrů, plniv, krycích laků a odjehlování a zdrsňování plastových konstrukčních dílů a pro všeobecné obrábění dřeva.

Technický popis

| | |
|-----------------|------------------------------|
| Zrnitost | 60 |
| Stupeň jemnosti | hrubý |
| Šířka | 67 mm |
| Délka | 140 mm |
| Druh produktu | Brusný papír se suchým zipem |

Údaje o uživateli

| | Použití | V _c | Kód ISO |
|------------------|-----------------|----------------|---------|
| Al Mg | omezené použití | | |
| Ocel < 900 N/mm | omezené použití | | |
| Ocel < 1400 N/mm | omezené použití | | |
| Ocel < 55 HRC | omezené použití | | |
| CuZn | omezené použití | | |
| Plasty, GFK | vhodný | | |
| Dřevo | vhodný | | |
| Laky | vhodný | | |
| Uni | vhodný | | |
| mokrý max. | omezené použití | | |
| suché | vhodný | | |

Příslušenství

| | |
|--|------------|
| Kombinovaný ruční brusný špalek tvrdý / měkký Délka 140 mm | 557555 140 |
| Ergonomický brusný špalek Délka 140 mm | 557550 140 |