

**KERN****Závěsná váha typ HCB, maximální rozsah vážení: 50kg****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	479435 50
GTIN	4045761030145
Třída artiklu	47D

**Popis****Provedení:**

- **Nejjednodušší obsluha pomocí 3 tlačítek.**
- **S tlačítkem pro tarování, vyprázdnit zátěž a vynulovat zobrazení.**
- **Tlačítko pro uchování hodnoty, údaj zůstane zobrazen po dobu 5 sekund.**
- **Možnost přepínání jednotky vážení na kg, N a lb.**

**Rozsah dodávky:**

Včetně karabiny z ušlechtilé oceli, S-háku z ušlechtilé oceli (u vel. 500 / 1000 není standardní) a 3 baterií č.081561 vel.LR6.

**Technický popis**

Hmotnost netto	0,6 kg
Odečet	100 g
Výška korpusu	150 mm
Maximální rozsah vážení	0 - 50 kg
Šířka korpusu	80 mm

Hloubka korpusu	45 mm
Kalibrování	K2
Počet obsažených baterií	3
Art. č. obsažených baterií / akumulátorů	081561 LR6
Zdroj energie	Provoz s bateriemi
Označení výrobce	HCB
Druh produktu	Závěsná/jeřábová váha

### Služby

Kalibrování/Váha maximální rozsah vážení 50 kg	027700 50
--	-----------

### Příslušenství

Alkalicko-manganové baterie Mezinárodní konstrukční velikost LR6	081561 LR6
--	------------