




PU spirálová hadice 1/4 palce s otočným šroubovým spojem a ochranou proti zlomení, Využitelná délka hadice: 7,5m



Údaje o objednávce

Artikové číslo	080101 7,5
GTIN	4047322540223
Třída artiklu	08A

Popis

Provedení:

Hadice z polyuretanu, čímž je maximálně elastická, **extrémně vysoká vratná síla, nepatrná ztráta tlaku a nízká deformace. Teplotně stálá při teplotě -40/ + 60 °C.**

Rozsah dodávky:

Včetně otočného šroubového spoje a pružinovou ochranou proti zlomení.

Technický popis

Hadice vnější Ø	8 mm
Vnitřní Ø hadice	5 mm
Materiál	Spirálová hadice PU
Využitelná délka hadice	7,5 m
Druh produktu	Hadice