




PU spirálová hadice 3/8 palce s otočným šroubovým spojem a ochranou proti zlomení, Využitelná délka hadice: 3m



Údaje o objednávce

Artikové číslo	080106 3
GTIN	4047322540278
Třída artiklu	08A

Popis

Provedení:

Hadice z polyuretanu, čímž je maximálně elastická, **extrémně vysoká vratná síla, nepatrná ztráta tlaku a nízká deformace. Teplotně stálá při teplotě -40/ + 60 °C.**

Rozsah dodávky:

Včetně otočného šroubového spoje a pružinovou ochranou proti zlomení.

Technický popis

Hadice vnější Ø	12 mm
Využitelná délka hadice	3 m
Materiál	Spirálová hadice PU
Vnitřní Ø hadice	8 mm
Druh produktu	Hadice