

**Svinovací metr nerez, Délka pásma: 2m****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	462130 2
GTIN	4007368113423
Třída artiklu	46M

Popis**Provedení:**

Provedení V2A s nerezovým, lesklým měřicím pásmem.

Mimořádně lehký a praktický svinovací metr pro profesionální použití. Pouzdro z polyamidu zesíleného skelným vláknem. **S aretací pásma a automatickým zpětným navíjením pásma.** Kluzné ložisko ze speciálního materiálu TRIBOCOMP® s teflonem zajišťuje **šetrné posouvání** a mimořádně lehký chod. Inovativní tlumič ze speciální gumy zachycuje energii zpětného rázu a chrání zápěstí. Speciální průhledný lak účinně chrání pásmo proti opotřebení. **Dodatečné potlačení odrazu** umožňuje jasnou čitelnost při jakýchkoli světelných poměrech.

Technický popis

Délka korpusu	58 mm
Šířka korpusu	26 mm
Šířka pásma	13 mm
Výška korpusu	57 mm
Norma	EG II

Kalibrování	G1
Druh produktu	pásmo

Služby

KalibrováníSvinovací metr Maximální délka 2 m	026240 2
-----------------------------------------------	----------