

**Svinovací metr nerez, Délka pásma: 8m****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	462130 8
GTIN	4007368113454
Třída artiklu	46M

**Popis****Provedení:**

**Provedení V2A** s nerezovým, lesklým měřicím pásmem.

Mimořádně lehký a praktický svinovací metr pro profesionální použití. Pouzdro z polyamidu zesíleného skelným vláknem. **S aretací pásma a automatickým zpětným navíjením pásma.** Kluzné ložisko ze speciálního materiálu TRIBOCOMP® s teflonem zajišťuje **šetrné posouvání** a mimořádně lehký chod. Inovativní tlumič ze speciální gumy zachycuje energii zpětného rázu a chrání zápěstí. Speciální průhledný lak účinně chrání pásmo proti opotřebení. **Dodatečné potlačení odrazu** umožňuje jasnou čitelnost při jakýchkoli světelných poměrech.

**Technický popis**

Šířka pásma	19 mm
Šířka korpusu	32 mm
Výška korpusu	77 mm
Délka pásma	8 m
Délka korpusu	78 mm

Norma	EG II
Kalibrování	G1
Druh produktu	pásmo

**Služby**

KalibrováníSvinovací metr Maximální délka 10 m	026240 10
--	-----------