



Hlava pro jemné vyvrtávání MicroKom® BluFlex® 2



Údaje o objednávce

Artikové číslo	238392
GTIN	4047109280205
Třída artiklu	27G

Popis

Provedení:

- **Rozsah lineárnosti: -0,2 až +4,4 mm (-0,0079 až 0,1732 palce) v Ø.**
- **Na µ přesné rozlišení indikace: 0,001 mm v Ø.**
- **S klíčem s vnitřním šestihranem je možné jemnou nastavovací hlavici radiálně přestavit a upnout.**
- **Moderní, kontrastní OLED displej přímo u jemné nastavovací hlavice.**
- **Indikace displeje je otočná o 180°.**
- **Jednoduchá obsluha přímo na dotykovém displeji.**
- **Dodatečné rozhraní Bluetooth® Low Energy pro snadnou indikaci na obvyklém smartphonu od řady Android™ resp. IOS 7.**
- **Vyšší otáčky díky integrovanému vyrovnání částečné nevyváženosti.**
- **Velmi citlivé přestavení umožňuje přesný přísuv.**
- **System měření absolutní dráhy – při každém zapnutí se vydá absolutní a relativní poloha šoupátka.**
- **Univerzální rozhraní ABS®.**
- **Snadná výměna baterie.**
- **Kompatibilní 1:1 s možnostmi variant dosavadního systému.**

Vnitřní chlazení: ano

Ø rozsahu nastavení: 6 - 125 mm

Technický popis

Ø rozsahu nastavení	6 - 125 mm
Stopka	ABS
Vnitřní chlazení	ano
Druh produktu	Vyvrtačací nástroj

Příslušenství

Můstek pro MicroKom® hi.flex a MicroKom BluFlex®2 Ø rozsahu nastavení 120-155 mm	238395 120-155
--	----------------