

**Termo kamera, Typ: 868****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	474040 868
GTIN	4029547017070
Třída artiklu	47E

Popis**Provedení:**

Kamera pro viditelné znázornění infračerveného záření. Díky vynikající kvalitě obrazu a vysoké citlivosti na změny teploty jsou rozpoznatelné i nejmenší teplotní rozdíly. Díky tomu lze provádět kvalitativní i kvantitativní teplotní analýzy. **Automatické rozpoznání horkých a studených bodů. Scale Assist:** automatické nastavení účelné stupnice k měření rozpoznávaných hodnot. **S integrovaným digitálním fotoaparátem.** Měřicí přístroj lze propojit s vaším chytrým telefonem přes rozhraní Bluetooth® a aplikaci Thermography.

Použití:

Pro preventivní údržbu, pro sledování jak mechanických, tak také elektrických zařízení nebo výrobních procesů. Obzvláště vhodná pro údržbu, stavební profese, oblasti topení a instalací, facility management a domovní instalace.

Rozsah dodávky:

Včetně USB kabelu, síťového napáječe, Li-Ion akumulátoru, profesionálního softwaru (volně ke stažení), návodu k uvedení do provozu, stručného návodu, kalibračního protokolu a kufru.

Technický popis

Rozsah teploty	-30 - 650 °C
----------------	--------------

Tepelná citlivost	0,1 K
Velikost detektoru	320×240 px
Zorné pole	31×23 stupeň
Přesnost	±2 °C oder 2 % z naměřené hodnoty
Frekvence snímání obrazu	9 Hz
Minimální vzdálenost ostření	0,5 m
Kalibrování	Cena na poptávku
Zdroj energie	Provoz s akumulátorem
Počet obsažených akumulátorů	1
Velikost displeje	3,5 palec
Druh produktu	Termo kamera

Služby

KalibraceInfračervený teploměr Typ A	027600 A
--------------------------------------	----------