

**KERN****Kompaktní váha typ EMB, maximální rozsah vážení: 5200/1g**

## Údaje o objednávce

Artikové číslo	479450 5200/1
GTIN	4045761076549
Třída artiklu	47D

## Popis

### Provedení:

Jednoduchá kompaktní váha, zvláště lehká.

Nejjednodušší obsluha pomocí 2 tlačítek.

- **Funkce tarování (odvažování) k jednoduchému vynulování displeje.**
- **Provoz na baterie, automatické vypnutí po 3 minutách.**
- **Možnost připojení síťového adaptéru.**

### Rozsah dodávky:

Včetně 1 baterie č. 081561 vel. 6LR61.

## Technický popis

Hmotnost netto	0,5 kg
Hloubka	244 mm
Šířka	170 mm
Výška	39 mm
Maximální rozsah vážení	0 - 5200 g

Odečet	1 g
Označení výrobce	EMB
Rozměr vážicí desky	Ø 150
Art. č. obsažených baterií / akumulátorů	081561 LR6
Počet obsažených baterií	2
Zdroj energie	Provoz s bateriemi
Kalibrování	K2
Druh produktu	Kompaktní váha

### Služby

Kalibrování Váha maximální rozsah vážení 50 kg	027700 50
Kalibrace DAkkS Váha maximální rozsah vážení 50	027710 50